

シークリングトラフジロン

食品搬送・加工工程用ベルト



ProsanTM
フルシールHACCPシリーズ

Prosan™ フルシールHACCPシリーズ

ポリウレタンコーティングを
ベルトの両面に施し、
衛生性・耐久性が格段に向上

- 耐湿熱性/耐水性ポリウレタンだから、丈夫でしっかり洗える。
- 両面コーティングでも薄くて柔軟、低摩擦を実現。

上面 耐湿熱性/耐水性ポリウレタン/平滑(浅い艶消し)

抗菌効果	抗菌剤未使用でも細菌が繁殖しにくい。
耐湿熱性/耐水性	コーティングの劣化・収縮が少なく繰り返しの洗浄に強い。
耐摩耗性	表面が傷付きにくいのでカビなどの栄養源が残りにくい。
撥水性/拭き取り容易	汚れが付着しにくいので清掃が容易。

心体 ポリエステル特殊帆布

柔軟性	屈曲性が高く、小プリーでの適用が可能。
収縮防止処理	洗浄や油脂製品搬送などによるベルトの収縮が少ない。
ベルト平坦度	●薄く柔軟ではあるが幅剛性が高く、1プライでも平坦の維持が可能。 ●両面コーティングで断面对称構造だからエッジの反り上がりが無い。
耳解れが極少	心体ほつれによる異物混入リスクや液体浸透がない。(スマート・シール実施時)
高張力	薄く高張力なハイテク帆布により、中・重量の製品の搬送も可能。

Prosan新シリーズ 高張力
高機能シリーズ シリーズ

下面 耐湿熱性/耐水性ポリウレタン/新凸型帆布パターン(BT)

最新の特種低摩擦凸型パターン	上面と同じ特性に加え、●低摩擦係数でテーブル走行が可能。 ●目詰りを起しにくく清掃が容易。 ●蛇行防止棧の取り付けが可能。
----------------	---



スマート・シール™加工(推奨オプション)

スマート・シール加工(オプション)を施すことで、ベルト内部への液体浸透をさらに防止。

※ご注文時には『スマート・シール加工希望』とご用命ください。

スマート・シール™は、フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社の商標です。


Prosan™ 新シリーズ

厚生省告示第370号 / 厚生労働省告示第196号

FDA

EU / EC

主要食品規格である日本の食品衛生法、米国食品医薬品局 (FDA) 規格、ならびに食品に接触する素材および製品に関する規則 ((EC) No.1935/2004) に準拠した耐水性ポリウレタンを採用したベルトです。




品番	食品衛生法		FDA 準拠	EU/EC 適合	色調	プライ数	表面材質 (上下面共)	表面性状		タイプクラス	総厚 約[mm]	最小ドラム径 ¹⁾ 約[mm]	帯電防止
	厚生労働省告示第196号 (PL制度) 適合	厚生省告示第370号 適合						上面	下面				
E 3/1 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS (BL) FDA	○	○	○	○	青	1	耐水性 ポリウレタン 約0.2mm	平滑 浅い (艶消し)	新凸型 帆布 パターン (BT)	3	1.5	20 (Z接着) ²⁾	有
E 3/1 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS (W) FDA	○	○	○	○	白								
E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS (BL) FDA	○	○	○	○	青	2			4	1.7			
E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS (W) FDA	○	○	○	○	白								

高機能シリーズ

厚生省告示第370号 / 厚生労働省告示第196号

904475は耐摩耗性、耐擦傷性、耐湿熱性に優れた高機能ベルトです。

904483は、搬送面に横溝パターンを付けたことで、傾斜搬送や位置決め、一般搬送での小部品やかさ物搬送用の水平・傾斜搬送に適しています。




品番	食品衛生法		FDA 準拠	EU/EC 適合	色調	プライ数	表面材質 (上下面共)	表面性状		タイプクラス	総厚 約[mm]	最小ドラム径 ¹⁾ 約[mm]	帯電防止
	厚生労働省告示第196号 (PL制度) 適合	厚生省告示第370号 適合						上面	下面				
E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (W)	- ⁴⁾	○	-	-	白	2	耐湿熱性 ポリウレタン 約0.2mm	平滑 浅い (艶消し)	新凸型 帆布 パターン (BT)	4	1.4	20 (Z接着) ²⁾	有
E 8/2 U2/U10 BT/WG-HACCP-PS (BL)	○	○	-	-	青		耐水性 ポリウレタン 約1.0mm	横溝 パターン					

高張カシリーズ

厚生省告示第370号 / 厚生労働省告示第196号

薄く高張力なハイテク帆布により、中・重量の製品の搬送に適しています。



品番	食品衛生法		FDA 準拠	EU/EC 適合	色調	プライ数	表面材質 (上下面共)	表面性状		タイプクラス	総厚 約[mm]	最小ドラム径 ¹⁾ 約[mm]	帯電防止
	厚生労働省告示第196号 (PL制度) 適合	厚生省告示第370号 適合						上面	下面				
E 8/H U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (BL)	○	○	-	-	青	1	耐湿熱性 ポリウレタン 約0.2mm	平滑 浅い (艶消し)	新凸型 帆布 パターン (BT)	8	1.6	40 (Z接着) 90 ³⁾	有
E 8/H U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (W)	- ⁴⁾	○	-	-	白								
E 18/H U3/U3 BT/SMT-HW-HACCP-PS (BL)	○	○	-	-	青	耐湿熱性 ポリウレタン 約0.3mm			16	2.2	60 (Z接着) 125 ³⁾		
E 18/H U3/U3 BT/SMT-HW-HACCP-PS (W)	- ⁴⁾	○	-	-	白								

使用温度範囲は、-30~+100°Cとなります。低温または高温および湿熱環境下でのご使用についてはお問い合わせください。

注：1) 最小ブリー径は室温で設定された値です。一部のベルトの接着方法では値が異なりますので、詳しくはデータシートをご確認ください。

2) オーバーラップ接着についてはお問合せください。3) ウェッジ式オーバーラップ接着。4) 2022年4月末現在の適合状況となります。

※PL：改正食品衛生法(2020年6月施行)ポジティブリスト制度 適合

Siegling – total belting solutions

当社は、献身的な従業員と品質重視の組織および生産プロセスにより、一貫して質の高い製品とサービスを提供しています。フォルボ・ジークリングの品質管理システムは、ISO 9001 の認定を取得しています。

製品の品質だけでなく、環境保護も当社の重要な目標となっています。当社は、早い段階でISO 14001に沿った環境管理システムを導入しました。



カタログ番号 9922-21

5/22 製品の改良および新製品開発等により当カタログの内容の一部を変更することがあります。Forbo Movement Systemsはフォルボ・グループのベルト事業の総称です。



フォルボ・ジークリングのサービス

— いつでも、どこでも

フォルボ・ジークリングでは 2500 名のスタッフが世界各国で働いています。10ヶ国に製造拠点を置き、豊富な在庫と加工工場を備えた販売会社ならびに販売代理店は 80 カ国以上にのびます。世界に 300 以上あるサービスセンターでは、地域に密着した適確なサービスを提供しています。



No: AJA04/7173, AJA09/13329

フォルボ・ジークリング・ジャパンは、品質管理システムと地球環境の保全に関して、ISO 9001とISO 14001の認証を得ています。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル4F TEL(03)5740-2350 FAX(03)5740-2351
静岡工場 〒437-0054 静岡県袋井市徳光285-1 TEL(0538)42-0185 FAX(0538)43-5019

〈営業所〉

東日本支店 〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-10 大崎CNビル4F TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391
中日本支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16 名駅野村ビル3F TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184
西日本支店 〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセビル9F TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195
札幌営業所 〒003-0026 北海道札幌市白石区本道11丁目南7-9 ハヤシビル3F TEL(011)865-8881 FAX(011)865-8883
仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2 アバンサール泉中央501 TEL(022)725-8333 FAX(022)725-8335

〈カスタマーサービスセンター(CSC)〉(ベルト製品)

C S C 静岡 (静岡/中国/四国地区) TEL(0538)42-2074 FAX(0538)42-1401
C S C 東京 (札幌/仙台/長野/関東地区) TEL(03)5740-2390 FAX(03)5740-2391
C S C 名古屋 (金沢/中部地区) TEL(052)563-6181 FAX(052)563-6184
C S C 大阪 (関西/九州地区) TEL(06)6362-1191 FAX(06)6362-1195

〈カスタマーサービスセンター(CSC)〉(シール製品)

C S C シール (全国) TEL(0538)42-0290 FAX(0538)42-1249

forbo

MOVEMENT SYSTEMS

www.forbo-siegling.co.jp e-mail : siegling.jp@forbo.com